



Akumulatorski kompresor, Tip: M18FAC



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Z akumulatorskim kompresorjem M18 FUEL™. Z zračnim tlakom 2,8 bara in učinkovito dovajalno količino 48 l/m je mogoče obratovanje običajnih žebeljnikov in sponkačev. Raven hrupa samo 68 db(A) za prijetne delovne pogoje.

Obseg dobave:

Različica brez akumulatorjev in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Drugi batni kompresorji so dobavljivi po naročilu.

Ustrezno osnovno garnituro akumulatorjev najdete pod art. 073833, vel. M18HNRG12.

Tehnični opis

Masa	14,4 kg
Poraba moči	0,4 kW
Maksimalni tlak (zrak)	9,31 bar
Maksimalna zmogljivost sesanja	126 l/min
Oznaka proizvajalca	M18FAC

Delovni hrup	68 dB(A)
Širina	500 mm
Maksimalna zmogljivost polnjenja	74 l/min
Dolžina	500 mm
Višina	500 mm
Prostornina tlačne posode	7,6 l
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta izdelka	Kompresor

Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjevHigh Output™ Tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-ionski akumulatorHigh Output™ Tip akumulatorja MHB12	073811 MHB12