




Osnovna telesa za čelna sojemala CoAE za vpenjanje v stružno glavo, Ø držala: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	327541 25
GTIN	4019208495712
Razred artikla	33I

Opis

Izvedba:

Brez centrirne konice in sojemalnih nastavkov, primerno za desni in levi tek.

Čelna sojemala so vpenjalna orodja v mehanski izdelavi. Namenjena so prenosu vrtilnega momenta z vretena stroja na obdelovanec. S čelnimi sojemali (imenujemo jih tudi sojemalne konice) se v obdelovalnih strojih gredi vpnejo med konice. Končna obdelava celotne zunanje konture obdelovanca se lahko izvede v enem vpenjanju. Z vpenjanjem prek središč obdelovanca se lahko izpolnijo zahteve za krožni tek.

CoAE je konstantno čelno sojemalo, ki se ročno vpne v stružnico. Pretežno se uporablja za struženje z vpetjem po celotni dolžini. Komponente se vpnejo čelno. Pri vpenjanju se lahko hkrati dodatno izvede rezkanje. Čelno sojemalo se ponaša s konstantno vpenjalno silo tudi pri neravnih čelnih površinah ali večjih odstopanjih od ortogonalnosti. Vpenjalo je brez radialne zračnosti. Modularna sestava omogoča uporabo različnih konic in različnih sojemalnih ploščic z enim samim čelnim sojemalom ter s tem obdelavo najrazličnejših geometrij. CoAE nadomesti čelno sojemalo CoA Röhm. Primerno za obdelovalne stroje za ročno vpenjanje.

Primerno za :

Stružne konice art. 321720, 321750 in 321770.

Dodatni pribor:

Sojemalni nastavki art. 327601 – 327651, centrirna konica art. 327661.

maksimalni Ø telesa: 70 mm

Ø držala: 25 mm

Dolžina vpenjalnega stebila: 87,5 mm

Masa: 1,7 kg

Tehnični opis

maksimalni Ø telesa	70 mm
Dolžina vpenjalnega stebla	87,5 mm
Masa	1,7 kg
Ø držala D _s	25 mm
Pritisni vijak	ne
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo