



Preizkusna pnevmatska črpalka 1450, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	814891 1
GTIN	095691500724
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Črpalka za preizkušanje tlaka, model 1450, omogoča ustrezno preverjanje instalacij, kjer ne sme biti netesnosti. Črpalka omogoča preverjanja sistemov s tlakom do 50 barov (725 PSI). Dvostopenjsko upravljanje z ročico za hitro polnjenje sistema in vzpostavitev tlaka.

- **Dvostopenjsko upravljanje z ročico za hitro polnjenje sistema in vzpostavitev tlaka.**
- **Tlak se samodejno ohranja. Nobenega ventila ni treba zapreti z roko.**
- **Filter na vhodu in izhodu za boljšo obratovalno varnost.**
- **Batna črpalka PTFE, ojačana z aluminijem in karbonom, za daljšo življenjsko dobo.**
- **Dimenzije D×Š×V (720×220×240 mm); prostornina/hod: 37,7 cm³.**

Uporaba:

Posebej primerno za uporabo v grelnih instalacijah, pnevmatskih sistemih, hladilnih sistemih, oljnih instalacijah, škropilnih napravah in drugih hidravličnih cevovodih z majhnim premerom.

Pazi:

Preverjanja tesnosti samo ob uporabi vode, olja ali mešanice vode in etilenglikola.

Tehnični opis

Dolžina cevi	1,83 m
Širina	220 mm
Priključni navoj cevi	1/2-colski BSPP
maksimalni tlak	50 bar

Podatkovni list

Maksimalna temperatura	50 °C
Zmogljivost sesanja na hod	37,7 cm ³
Višina	240 mm
Dolžina	710 mm
Masa	6,4 kg
Prostornina zbiralnika	13,6 l
Vrsta izdelka	Kontrolna črpalka