

Garant
VHM rezkar za T-utore, TiAlN, Ø DC × LC d11 × d11: 16X8 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208032 16X8
GTIN	4045197264589
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Rezkar reže na obodu na obeh straneh.

Zaradi izmenično prečno postavljenih zob (križno ozobje) so rezkarji zelo učinkoviti.

Napotek:

Za rezkanje T-utorov DIN 650.

Do polnega prijema f_z rezkajte s 50 %.

Tip: N

Število zob Z: 6

Število zob Z: 6

za T-utore DIN 650: 8 mm

Ø sprostitve D_1 : 7 mm

Celotna dolžina L: 62 mm

Ø držala D_s : 10 mm

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,2 mm

Tehnični opis

Ø rezila D_c	16 mm
Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm ²	0,034 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
za T-utore DIN 650	8 mm
Število zob Z	6
Ø sprostitve D_1	7 mm

Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	62 mm
Tip	N
Dolžina rezila L_c	8 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 851
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega Ø	d11
Kot spirale	12 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar