


Garant
Rezkar VHM za utore, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 19,5X4 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208025 19,5X4
GTIN	4045197199102
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Režejo po obodu, križno ozobje. Zaradi brušenih stranskih prostih ploskev se ne morejo zagostiti v obdelovancu.

Napotek:

Za rezkanje utorov segmentnih moznikov DIN 6888 ali za rezkanje manjših utorov.

Rezkanje utorov v polno: f_z za $a_p = 0,25 \times D$.

Tip: N

Število zob Z: 10

Število zob Z: 10

za moznike DIN 6888: 4,0×7,5 mm

Ø sprostitve D_1 : 5,6 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D_s : 10 mm

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm²: 0,038 mm

Tehnični opis

za moznike DIN 6888	4,0×7,5 mm
Ø rezila D_c	19,5 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,038 mm
Število zob Z	10
Ø sprostitve D_1	5,6 mm

Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Tip	N
Dolžina rezila L_c	4 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 850 D/F
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar