

**Garant**
**VHM kotni rezkar, oblika D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208036 22
GTIN	4045197269904
Razred artikla	11X

## Opis

### Izvedba:

Toleranca kota  $\pm 8'$ .

### Napotek:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.

z notranjim hlajenjem: ne

Število zob Z: 8

Ø sprostitve  $D_1$ : 10,2 mm

Celotna dolžina L: 67 mm

Število zob Z: 8

Ø držala  $D_s$ : 12 mm

Dolžina rezil  $L_c$ : 6 mm

Podajanje  $f_z$  v jeklo  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,043 mm

## Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	22 mm
Število zob Z	8
Ø sprostitve $D_1$	10,2 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Celotna dolžina L	67 mm

Dolžina rezil L <sub>c</sub>	6 mm
Oblika	D
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 1833
Toleranca nazivnega Ø	js16
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar