

**Garant**
**VHM kotni rezkar, oblika C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 32 mm**


## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 208037 32     |
| GTIN                  | 4045197270009 |
| Razred artikla        | 11X           |

## Opis

### Izvedba:

Toleranca kota  $\pm 8'$ .

### Napotek:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.

z notranjim hlajenjem: ne

Število zob Z: 9

Število zob Z: 9

Ø sprostitve  $D_1$ : 15 mm

Celotna dolžina L: 71 mm

Ø držala  $D_s$ : 16 mm

Dolžina rezil  $L_c$ : 12,5 mm

Podajanje  $f_z$  v jeklo  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,045 mm

## Tehnični opis

|  |          |
|--|----------|
| Število zob Z                                  | 9        |
| Ø rezila $D_c$                                 | 32 mm    |
| Podajanje $f_z$ v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,045 mm |
| Ø sprostitve $D_1$                             | 15 mm    |
| Ø držala $D_s$                                 | 16 mm    |
| Celotna dolžina L                              | 71 mm    |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Dolžina rezil L <sub>c</sub> | 12,5 mm          |
| Oblika                       | C                |
| Prevleka                     | TiAlN            |
| Rezalni material             | VHM              |
| Standard                     | DIN 1833         |
| Toleranca nazivnega Ø        | js16             |
| Smer pristavljanja           | vodoravno        |
| Držalo                       | DIN 6535 HB s h6 |
| z notranjim hlajenjem        | ne               |
| Toleranca držala             | h6               |
| Kot posnetja roba            | 60 stopinj       |
| Barvni prstan                | zelena           |
| Vrsta izdelka                | Stebelni rezkar  |