


Garant
Rezkar VHM za utore, TiAlN, Ø DC × LC h11 × e8: 32,5X5 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208025 32,5X5
GTIN	4045197199140
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Režejo po obodu, križno ozobje. Zaradi brušenih stranskih prostih ploskev se ne morejo zagostiti v obdelovancu.

Napotek:

Za rezkanje utorov segmentnih moznikov DIN 6888 ali za rezkanje manjših utorov.

Rezkanje utorov v polno: f_z za $a_p = 0,25 \times D$.

Tip: N

Število zob Z: 10

Število zob Z: 10

za moznike DIN 6888: 5,0×13,0 mm

Ø sprostitve D_1 : 8,5 mm

Celotna dolžina L: 71 mm

Ø držala D_s : 12 mm

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm²: 0,04 mm

Tehnični opis

Ø rezila D_c	32,5 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,04 mm
za moznike DIN 6888	5,0×13,0 mm
Število zob Z	10
Ø sprostitve D_1	8,5 mm

Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	71 mm
Tip	N
Dolžina rezila L_c	5 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 850 D/F
Profil rezkanja	križno ozobljeni
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar