

Garant
VHM kotni rezkar, oblika C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 38 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208037 38
GTIN	4045197270016
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Toleranca kota $\pm 8'$.

Napotek:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema f_z rezkajte s 50 %.

z notranjim hlajenjem: ne

Število zob Z: 9

Število zob Z: 9

Ø sprostitve D_1 : 15 mm

Celotna dolžina L: 80 mm

Ø držala D_s : 16 mm

Dolžina rezil L_c : 16 mm

Podajanje f_z v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Tehnični opis

Ø rezila D_c	38 mm
Ø sprostitve D_1	15 mm
Število zob Z	9
Podajanje f_z v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Ø držala D_s	16 mm
Celotna dolžina L	80 mm

Dolžina rezil L _c	16 mm
Oblika	C
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 1833
Toleranca nazivnega Ø	js16
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	60 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar