

**Garant**
**VHM kotni rezkar, oblika D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 16 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	208038 16
GTIN	4045197270023
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Toleranca kota  $\pm 8'$ .

**Napotek:**

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema  $f_z$  rezkajte s 50 %.

z notranjim hlajenjem: ne

Število zob Z: 6

Število zob Z: 6

Ø sprostitve  $D_1$ : 8,2 mm

Celotna dolžina L: 60 mm

Ø držala  $D_s$ : 10 mm

Dolžina rezil  $L_c$ : 6,3 mm

Podajanje  $f_z$  v jeklo  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,042 mm

**Tehnični opis**

Ø sprostitve $D_1$	8,2 mm
Število zob Z	6
Ø rezila $D_c$	16 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
Celotna dolžina L	60 mm

Dolžina rezil L <sub>c</sub>	6,3 mm
Oblika	D
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 1833
Toleranca nazivnega Ø	js16
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	60 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar