

Garant
VHM kotni rezkar, oblika D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	208038 22
GTIN	4045197270047
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Toleranca kota $\pm 8'$.

Napotek:

Za rezkanje vodil v orodjarstvu in strojogradnji.

Do polnega prijema f_z rezkajte s 50 %.

z notranjim hlajenjem: ne

Število zob Z: 8

Število zob Z: 8

Ø sprostitve D_1 : 10,2 mm

Celotna dolžina L: 67 mm

Ø držala D_s : 12 mm

Dolžina rezil L_c : 9 mm

Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm²: 0,043 mm

Tehnični opis

Število zob Z	8
Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm ²	0,043 mm
Ø sprostitve D_1	10,2 mm
Ø rezila D_c	22 mm
Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	67 mm

Dolžina rezil L _c	9 mm
Oblika	D
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 1833
Toleranca nazivnega Ø	js16
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	60 stopinj
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar