

**Garant****Stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø k10 DC: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191530 30
GTIN	4045197103512
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Večrezilni rezkarji. Čelno na sredini ne režejo.

**Ekscentrično brušene proste ploskve.****Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	30 mm
Število zob $Z$	7
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Ø držala $D_s$	25 mm
Celotna dolžina $L$	166 mm
Dolžina rezil $L_c$	90 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k10
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B

Tip	N
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		