

HOLEX**Stebelni rezkar HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191590 22
GTIN	4045197103727
Razred artikla	12W

Opis**Izvedba:**

Večrezilni rezkar. **Ekscentrično brušene proste ploskve.**
Cenovno ugodna alternativa.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Ø rezila D _c	22 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,042 mm
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	104 mm
Dolžina rezil L _c	38 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k10
Kot spirale	30-40 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B

Tip	N
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	78 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	14 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	46 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	92 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		