

**Garant**

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z izvrtino, Ø D/število rezil  
Z: 80/7mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212018 80/7
GTIN	4062406576677
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

**Napotek:**

**$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Nastavitveni kot $\kappa$	15 – 30 stopinj
Število rezil Z	7
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	148 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	4 mm

Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	64,94 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,74 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	68 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3	219878 3
--	----------