

Garant

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z izvrtino, Ø D/število rezil
Z: 100/9mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

Napotek:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	198 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	188 mm
z notranjim hlajenjem	da
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
Nastavitveni kot κ	15 – 30 stopinj

Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Kot rampe α_{maks}	0,57 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	84,94 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
Ø rezila D_c	100 mm
Število rezil Z	9
Ø D_3	88 mm
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3	219878 3
--	----------