

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	18 mm
Serija	GARANT Master
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Celotna dolžina L	200 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	A20R SCLCR/L09
Srednji premik L <sub>3</sub>	11 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	36 mm
Velikost ploščice	9 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje