

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levi, Ø držala/velikost ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	10 mm
ISO-oznaka držala	A08H SCLCR/L06
Serija	GARANT Master
Srednji premik L_3	5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Višina vpenjanja L_2	7 mm
Dolžina glave L_1	20 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	6 mm
Ø držala D_s	8 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje