

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/06mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Srednji premik L_3	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Velikost ploščice	6 mm
Dolžina glave L_1	24,3 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	14 mm
Ø držala D_s	12 mm
Serija	GARANT Master
Celotna dolžina L	140 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
ISO-oznaka držala	A12L SCLCR/L06
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje