

**Akumulatorski kotni brusilnik GWS, Tip: 18V-7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Izredno zmogljiv 18-voltni akumulatorski kotni brusilnik v kompaktni izvedbi.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, vključno z zaščitnim pokrovom, pritrdilno prirobnico, vpenjalna matica, dodatnim ročajem.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073854 in art. 073866.

Tehnični opis

Mehak zagon	ne
Maksimalne vibracije v skladu z EN	7 m/s ²
Stikalo Totmann	ne
Oznaka proizvajalca	GWS 18V-7
Največja globina rezanja	34 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Maksimalni Ø plošče	125 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalno število vrtljajev	11000 min ⁻¹
Zaščita proti povratnemu udarcu	ne
Masa	2,3 kg
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Napajanje	Akumulatorska
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki