

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	6 mm
Velikost ploščice	6 mm
Serija	GARANT Master
Dolžina glave L_1	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Ø držala D_s	10 mm
ISO-oznaka držala	A10K SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje