

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levi, Ø držala/velikost ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	9 mm
Celotna dolžina $L$	180 mm
Serijska	GARANT Master
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	18 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A16Q SCLCR/L09
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Dolžina glave $L_1$	31 mm
Velikost ploščice	9 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje