

**Garant**
**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levi, Ø držala/velikost ploščice: 20/09mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Serijska	GARANT Master
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	22 mm
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Srednji premik $L_3$	11 mm
ISO-oznaka držala	A20R SCLCR/L09
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Ø držala $D_s$	20 mm
Dolžina glave $L_1$	36 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Višina vpenjanja $L_2$	18 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje