

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/09mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Ø držala D_s	25 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Celotna dolžina L	200 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Dolžina glave L_1	43 mm
ISO-oznaka držala	A25R SCLCR/L09
Velikost ploščice	9 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	27 mm
Serijska	GARANT Master
Srednji premik L_3	13,5 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje