

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 9
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	27 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Dolžina glave L_1	43 mm
Ø držala D_s	25 mm
Serijska	GARANT Master
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Srednji premik L_3	13,5 mm
ISO-oznaka držala	A25R SCLCR/L12
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje