

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	28 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Ø držala D_s	16 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Velikost ploščice	7 mm
Serijska	GARANT Master
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Srednji premik L_3	10 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDUCR/L07
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje