

## Garant

### Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Razred artikla	21T

#### Tehnični opis

Serijska	GARANT Master
Srednji premik $L_3$	7 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Dolžina glave $L_1$	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	125 mm
Velikost ploščice	7 mm
ISO-oznaka držala	A10K SDUCR/L07
Ø držala $D_s$	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje