

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Ø držala D _s	12 mm
Srednji premik L ₃	8 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L ₁	25 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	15 mm
ISO-oznaka držala	A12L SDUCR/L07
Velikost ploščice	7 mm
Serija	GARANT Master
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje