

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Ø držala D_s	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Dolžina glave L_1	40 mm
Serija	GARANT Master
Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Celotna dolžina L	200 mm
ISO-oznaka držala	A25R SDUCR/L11
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	31 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Srednji premik L_3	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje