

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$	16 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Srednji premik $L_3$	10 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDUCR/L07
Celotna dolžina $L$	180 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	19 mm
Dolžina glave $L_1$	28 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Velikost ploščice	7 mm
Serijska	GARANT Master
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje