

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	15 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Srednji premik L_3	8 mm
Dolžina glave L_1	25 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Serija	GARANT Master
ISO-oznaka držala	A12L SDUCR/L07
Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje