

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	180 mm
Serija	GARANT Master
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	23 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDUCR/L11
Srednji premik $L_3$	14 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Dolžina glave $L_1$	28 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje