

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	7 mm
Ø držala $D_s$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Dolžina glave $L_1$	20 mm
Serija	GARANT Master
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	7 mm
ISO-oznaka držala	A10K SDUCR/L07
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13 mm
Celotna dolžina $L$	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje