

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Serija	GARANT Master
Dolžina glave L_1	36 mm
ISO-oznaka držala	A20R SDUCR/L11
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Srednji premik L_3	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Ø držala D_s	20 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje