

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260337 20/11  |
| GTIN                  | 4062406576868 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>                       | 18 mm                        |
| Serija  | GARANT Master                |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice               | 269028 8                     |
| Celotna dolžina L                                     | 200 mm                       |
| Dolžina glave L <sub>1</sub>                          | 36 mm                        |
| Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>              | 25 mm                        |
| Velikost ploščice                                     | 11 mm                        |
| Ø držala D <sub>s</sub>                               | 20 mm                        |
| Srednji premik L <sub>3</sub>                         | 13 mm                        |
| ISO-oznaka držala                                     | A20R SDUCR/L11               |
| primerna obračalna rezalna ploščica                   | DC.. 11T3..                  |
| Standard  | DIN 8024                     |
| Vrsta uporabe   | leve                         |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3×D<br>da                    |
| Uporaba   | Vzdolžno struženje, notranje |

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje