

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Serija	GARANT Master
Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm
ISO-oznaka držala	A25R SDUCR/L11
Srednji premik L <sub>3</sub>	16 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	23 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	31 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje