

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Serija	GARANT Master
Celotna dolžina L	180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Dolžina glave L ₁	28 mm
Ø držala D _s	16 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDUCR/L11
Srednji premik L ₃	14 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Velikost ploščice	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	23 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje