

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	25 mm
Srednji premik L_3	8 mm
ISO-oznaka držala	A12L SDQCR/L07
Serija	GARANT Master
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	15 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

