

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Serija	GARANT Master
ISO-oznaka držala	A25R SDQCR/L11
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	31 mm
Ø držala $D_s$	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Celotna dolžina L	200 mm
Dolžina glave $L_1$	40 mm
Višina vpenjanja $L_2$	23 mm
Srednji premik $L_3$	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

