

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave $L_1$	25 mm
Celotna dolžina $L$	140 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Serija	GARANT Master
Ø držala $D_s$	12 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
ISO-oznaka držala	A12L SDQCR/L07
Srednji premik $L_3$	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	15 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

