

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	A10K SDQCR/L07
Srednji premik L_3	7 mm
Dolžina glave L_1	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Ø držala D_s	10 mm
Serija	GARANT Master
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	13 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

