

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	23 mm
Serijska	GARANT Master
Dolžina glave L ₁	28 mm
Srednji premik L ₃	14 mm
Ø držala D _s	16 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A16Q SDQCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

