

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Srednji premik L_3	14 mm
Ø držala D_s	16 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDQCR/L11
Celotna dolžina L	180 mm
Serija	GARANT Master
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	23 mm
Dolžina glave L_1	28 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

