

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 20/11 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A20R SDQCR/L11
Dolžina glave L_1	36 mm
Ø držala D_s	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	25 mm
Višina vpenjanja L_2	18 mm
Celotna dolžina L	200 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Serija	GARANT Master
Srednji premik L_3	13 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

