

Garant
Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, leve, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	10 mm
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Celotna dolžina L	180 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Ø držala D_s	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	A16Q SDQCR/L07
Dolžina glave L_1	28 mm
Serija	GARANT Master
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

