

**Pritezni vijak za rezkar prevrtan, DIN 6367, za Ø trna: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309861 50
GTIN	4250122681601
Razred artikla	30N

**Opis****Uporaba:**

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.  
Odvajanje hladilnega sredstva prek stranskih izvrtin.

**Napotek:**

Združljivo z

- vmesniki HSK, PSC.
- Vmesnik SK in BT z obliko vpenjala ADB.

**Tehnični opis**

Navoj M	M24
Dolžina navoja	36 mm
Debelina glave	12 mm
za Ø trna	50 mm
Ø glave	63 mm
Standard	DIN 6367

Vrsta izdelka

Pritezni vijak