

**Pritezni vijak za rezkar prevrtan, DIN 6367, za Ø trna: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309861 40
GTIN	4250122674214
Razred artikla	30N

Opis**Uporaba:**

Za pritrditev nasadnih rezkarjev.
Odvajanje hladilnega sredstva prek stranskih izvrtin.

Napotek:

Združljivo z

- vmesniki HSK, PSC.
- Vmesnik SK in BT z obliko vpenjala ADB.

Tehnični opis

za Ø trna	40 mm
Dolžina navoja	30 mm
Ø glave	52 mm
Navoj M	M20
Debelina glave	10 mm
Standard	DIN 6367

Vrsta izdelka

Pritezni vijak