

**Letev z vtičnicami z USB 7-kratno, Število letev z vtičnicami: 7W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081178 7W
GTIN	4007123656752
Razred artikla	08B

Opis**Izvedba:**

Letev s 5 vtičnicami z 2 USB-vtičnicama za polnjenje. Vtičnice so razporejene pod kotom 90°. Izvrtine za namestitev na steno.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Napotek:

Adapterje za vtikače z varnostnim kontaktom 250V/16A za povezovanje vtikačev z varnostnim kontaktom z odstopajočimi evropskimi sistemi vtikačev najdete v spletni trgovini pod art. 081172 in art. 081174.

Tehnični opis

Vmesnik	USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite	IP 20
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Število letev z vtičnicami	7
Dolžina letve	460 mm
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H05VV-F
Dolžina kabla	3 m

Vrsta izdelka

Letve z vtičnicami