

**Garant****Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, Tip: 20/3L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	274171 20/3L
GTIN	4062406577698
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Za rezalne plošče art. 275000 – 275015.

**Uporaba:**

Za zarezovalno struženje od premera  $D_{\min} = 14$  mm.

**Pazi:**

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

**Tehnični opis**

Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{\min}$	18 mm
Širina zareze w	2,2; 3 mm
Prevesna dolžina $L_1$ odmaknjenih držal	35 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	20 mm
$t_{\max}$ za notranjo obdelavo	3 mm
Celotna dolžina L	93 mm
Področje uporabe	radialno notranje zarezovanje
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Sistemeski ključ	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje