

Garant**Stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø k10 DC: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191530 18
GTIN	4045197103444
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Večrezilni rezkarji. Čelno na sredini ne režejo.

Ekscentrično brušene proste ploskve.**Tehnični opis**

Število zob Z	6
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Ø rezila D_c	18 mm
Ø držala D_s	16 mm
Celotna dolžina L	123 mm
Dolžina rezil L_c	63 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k10
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B

Tip	N
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		