

Mitutoyo**Mikrometer za utore, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421896 0-25
GTIN	4946368847313
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Z nevrtečim vretenom in sploščenimi merilnimi nastavki. Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Ø vretena	6,35 mm
Kalibriranje	B1
Odčitavanje	0,01 mm
Širina merilne konice	0,75 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Korak vretena	0,5 mm
Dolžina merilne konice	6,5 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Vrsta izdelka

mikrometra

StoritveKalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere
maksimalno merilno območje 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere
maksimalno merilno območje 100 mm

022010 100